

SK 2,8 WH:REEL - Märkremsor



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805205>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkremsor, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 14, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 90000 mm

Fördelar

- De självhäftande märkningsremsorna i märkningsserien SK ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
- Märkbandsremsor och platta märkbandsremsor kan märkas i efterhand med SK-märkningsfolie
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0805205
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2111
Produktnyckel	BG2111
GTIN	4017918245139
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 086,01 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 086,01 g
Tullnummer	39191080
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Om du vill bearbeta SK-rullar med THERMOMARK ROLL, använd den externa rullhållaren THERMOMARKROLL-ERH
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
------------	---------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	14
Antal skyltar per rad	1
Antal märkremсор	14
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	50,00 mm
Höjd	2,80 mm
Djup	0,07 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	53 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	Polyester
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test

SK 2,8 WH:REEL - Märkremсор



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805205>

n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 15 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

SK 2,8 WH:REEL - Märkremсор



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805205>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 2,8 WH:REEL - Märkremсор

0805205

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805205>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com