

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Märkkarta



0805412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805412>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkkarta, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Märkpenna: utan tryck, monteringsätt: limning, för plintbredd: 5,08 mm, Antal enskilda skyltar: 120, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 5,08 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0805412
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2113
Produktnyckel	BG2113
GTIN	4017918129170
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,91 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,734 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	5,08 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	120
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	12
märkning	utan tryck
Identifieringsteknik	manuellt

Mått

Bredd	50 mm
Höjd	3,8 mm
Djup	0,075 mm
Delning	5,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,08 mm
Textfältets höjd	3,8 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	53 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material baselement	Polyester
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 15 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805412>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com