

ESL 26X6 - Insticksremsor



0808105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808105>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksremsor, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringsätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 266, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 26 mm



Fördelar

- Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"
- Märkskylt för märkhållare för plintrad GBS-ZB/26x6

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0808105
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2114
Produktnyckel	BG2114
GTIN	4017918171506
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13 g
Tullnummer	39206219
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Användningsområde	Phoenix Contact: Märkningsremsor för plintrad-märkhållare GBS-ZB/26x6

Märkning

Antal enskilda skyltar	266
Antal skyltar per rad	7

Mått

Bredd	26,7 mm
Höjd	6,4 mm
Djup	0,15 mm

Textfält

Textfältets bredd	26 mm
Textfältets höjd	6 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	135 µm
Färg	vit (RAL 9010)
Material	polyesterfolie
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
-------------------	---

ESL 26X6 - Insticksremsor



0808105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808105>

Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	lägg i
----------------	--------

ESL 26X6 - Insticksremsor

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808105>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com