

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringspropp, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Kontakt, bredd: 9,9 mm, höjd: 45,4 mm, färg: svart

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0920384       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1Z3X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z3X        |
| GTIN                                   | 4017918010218 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,209 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,209 g      |
| Tullnummer                             | 85369095      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |         |
|------------|---------|
| Produkttyp | Säkring |
|------------|---------|

### Elektriska egenskaper

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Märkström $I_N$                | 10 A          |
| Säkring                        | G / 6,3 x 32  |
| Spänningsområde ljusindikering | 15 V ... 30 V |

### Ingångsdata

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Spänningsområde ljusindikering | 15 V ... 30 V |
|--------------------------------|---------------|

### Anslutningsdata

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Märkström    | 10 A                                                                            |
| Märkspänning | 400 V (Vid defekt säkring är den efterföljande strömkretsen inte spänningslös.) |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 9,9 mm  |
| Höjd  | 45,4 mm |

### Materialuppgifter

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Färg                                                                  | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                                        | V2               |
| Isolationsgrupp                                                       | CTI 600          |
| Isolationsmaterial                                                    | PA               |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla                           | -60 °C           |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C           |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)               | 130 °C           |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22                 | HL 1 - HL 3      |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23                 | HL 1 - HL 3      |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24                 | HL 1 - HL 3      |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26                 | HL 1 - HL 3      |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg         |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)                               | godkänd          |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)                    | godkänd          |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)                                 | godkänd          |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002018 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# ST 1-SILED 24 - Säkringspropp

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920384>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)