

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Märkbandsremsa




1050017:0021

E-nummer: 2942503

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0021>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 21 ... 30, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringsätt: låsning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1050017:0021
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918194932
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,365 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,3 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

1050017:0021

E-nummer: 2942503

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0021>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	5,2 mm

Märkning

märkning	21 ... 30
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförförande ämnen

Kontroll avseende lackförförande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspekifikation	(I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspekifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspekifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Märkbandsremsa



1050017:0021

E-nummer: 2942503

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0021>

Testtemperatur	120 °C
----------------	--------

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	5,15 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,20 mm
Delning	5,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN 30646 DIN VDE 0611
------------	---------------------------

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Märkbandsremsa



1050017:0021

E-nummer: 2942503

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0021>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com