

UC-EMLP (11X9) - Plastschild



0819291

E-nummer: 2941000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819291>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plastschild, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: limning, Antal enskilda skiltdar: 10, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 11 mm

Fördelar

- Schildarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- UniCard-märkningsfamiljen UC-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatschildar med hög vidhäftningsförmåga
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-schildar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0819291
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2417
Produktnyckel	BG2417
GTIN	4046356152433
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,349 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,992 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UC-EMLP (11X9) - Plastskylt



0819291

E-nummer: 2941000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819291>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka klister	250 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	1 år

Mått

Bredd	11 mm
Höjd	9 mm
Djup	1,3 mm

Textfält

Textfältets bredd	11 mm
Textfältets höjd	9 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

UC-EMLP (11X9) - Plastskylt

0819291

E-nummer: 2941000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819291>



Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

UC-EMLP (11X9) - Plastskylt

0819291

E-nummer: 2941000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819291>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EMLP (11X9) - Plastskylt

0819291

E-nummer: 2941000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819291>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,136 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com