

ZBF 15 CUS - Märkbandsremsa platt



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825019>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 15 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 15,1 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Fördelar

- Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
- Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0825019
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8112
Produktnyckel	BG8112
GTIN	4046356357562
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,685 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,461 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZBF 15 CUS - Märkbandsremsa platt



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825019>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	15 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Antal märkremсор	1

Montering

Monteringssätt	montering i lågt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Mått

Bredd	15 mm
Delning	15 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	15,1 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Ritningar

Schematisk ritning



① längs = horisontell = vågrät

② tvär = vertikal = lodrät

ZBF 15 CUS - Märkbandsremsa platt



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825019>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 15 CUS - Märkbandsremsa platt



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825019>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com