

SD-WMS 10 (CH)R YE:V - Ledarmärkningshylsa



0826255:V

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826255:V>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt med stora bokstäver: V, textfältets storlek: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringsätt: påträdning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0826255:V
Antal/förp.	250 Styck
Minsta beställningsantal	250 Styck
Försäljningskod	BG2221
Produktnyckel	BG2221
GTIN	4046356425629
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,302 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,156 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	SE

SD-WMS 10 (CH)R YE:V - Ledarmärkningsshylsa



0826255:V

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826255:V>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Conductor marker
------------	------------------

Märkning

märkning	V
----------	---

Mått

Bredd	4,2 mm
Höjd	9,5 mm
Längd	6,60 mm

Yttermått

Ytterdiameter	4 mm ... 10 mm
---------------	----------------

Materialuppgifter

Färg	gul
Material	Polyvinylklorid
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikon- och kadmiumfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	4 mm ... 10 mm
------------------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejp-test

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
-------------------	---

SD-WMS 10 (CH)R YE:V - Ledarmärkningshylsa



0826255:V

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826255:V>

Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h
Testtemperatur	105 °C

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
-------------------	---------------------------

SD-WMS 10 (CH)R YE:V - Ledarmärkningsshylsa



0826255:V

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826255:V>

Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	1 år

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påträdnig
----------------	-----------

SD-WMS 10 (CH)R YE:V - Ledarmärkningsshylsa



0826255:V

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826255:V>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com