

SD-WMTB (100X10) - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826543>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Hållare för ledarmärkningshylsa, svart, utan text, monteringsätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 16 mm, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 100 mm

Fördelar

- De märkta enskilda skyltarna skjuts på de tillhörande hållarna
- Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0826543
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG231A
Produktnyckel	BG231A
GTIN	4046356414517
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,324 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,276 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	SE

SD-WMTB (100X10) - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826543>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare kabel
------------	--------------------

Mått

Bredd	10 mm
Längd	100 mm

Yttermått

Ytterdiameter	> 16 mm ... 136 mm
---------------	--------------------

Textfält

Textfältets bredd	100 mm
Textfältets höjd	10 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material	PVC

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	> 16,00 mm
------------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

SD-WMTB (100X10) - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826543>

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

SD-WMTB (100X10) - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826543>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (100X10) - Hållare för ledarmärkningsshylsa



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826543>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com