

# UC-WMTB (44X15) BU - Kabelmärkning



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828381>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkning, Märkkarta, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 7 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 44 mm

## Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTB ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- För omfattande märkning av ledare och kablar, diameter > 7 mm
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-märkningar individuellt enligt dina önskemål

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0828381       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2317        |
| Produktnyckel                          | BG2317        |
| GTIN                                   | 4046356485418 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 9,53 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,3 g         |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# UC-WMTB (44X15) BU - Kabelmärkning



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828381>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

| Produkttyp             | Ledarmärkning      |
|------------------------|--------------------|
| Märkning               |                    |
| Antal enskilda skyltar | 4                  |
| Antal skyltar per rad  | 1                  |
| Identifieringsteknik   | UV-LED-teknik      |
| Area min.              | 16 mm <sup>2</sup> |

### Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 60 mm  |
| Höjd  | 15 mm  |
| Djup  | 1,2 mm |

#### Yttermått

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ytterdiameter | > 7 mm ... 136 mm |
|---------------|-------------------|

#### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 44 mm |
| Textfältets höjd  | 15 mm |

### Materialuppgifter

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RoHS-överensstämmelse                                                 | ja                        |
| Färg                                                                  | blå (RAL 5015)            |
| Material                                                              | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                                        | V2                        |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C                    |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22                 | HL 1 - HL 2               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23                 | HL 1 - HL 2               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24                 | HL 1 - HL 2               |
| Materialets innehåll                                                  | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ledarens ytterdiameter | > 7,00 mm |
|------------------------|-----------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackförstörande ämnen

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                            | Godkänd i test       |

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
|-------------------|----------------------------------------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Kabelmärkning



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828381>

|          |                |
|----------|----------------|
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid  | 96 h           |

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]             | Godkänd i test                                                                       |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                | Godkänd i test                                                                       |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1] | Godkänd i test                                                                       |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Godkänd i test    |
| Klimatnivå        | AHT 1,0 S         |
| Cykler            | 2                 |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 120 °C                                                                                                            |
| Rekommenderade lagerförhållanden                       | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                                                        |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %                                                                                                                         |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Standarder

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montering

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Monteringssätt | Montering av buntband |
|----------------|-----------------------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Kabelmärkning



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828381>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Kabelmärkning



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828381>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |             |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 0,1 kg CO2e |
|---------|-------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)