

UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt



0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 50 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- UniCard-märkningsfamiljen UC-EMSP ... erbjuder skyltar som man fäster med skruvar eller nitar
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skylltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828706
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2417
Produktnyckel	BG2417
GTIN	4046356521925
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt

0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	4
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	skruvar, nitar
----------------	----------------

Materialuppgifter


Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Måttskiss	
Bredd	60 mm
Höjd	15 mm
Djup	1,2 mm
Borrhålsdiameter	3,20 mm
Textfält	
Textfältets bredd	50 mm
Textfältets höjd	15 mm

UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt

0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>



Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt


0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>



Ritningar

Måttskiss



UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt

0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EMSP (50X15) - Apparatskylt

0828706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828706>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,073 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com