

US-WMTB (24X5) - Kabelmärkning



0828771

E-nummer: 2941127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828771>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkning, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 13 mm, Antal enskilda skyltar: 35, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 24 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- UniSheet-märkningsfamiljen US-WMTB... erbjuder skyltar som man fäster med vanligt buntband
- De förstansade märkremorna kan enkelt separeras och monteras
- Korten har plats för funktionstexter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828771
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2319
Produktnyckel	BG2319
GTIN	4046356559874
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,66 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11 g
Tullnummer	39204910
Ursprungsland	DE

US-WMTB (24X5) - Kabelmärkning



0828771

E-nummer: 2941127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828771>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
------------	---------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	35
Antal skyltar per rad	7
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Mått

Bredd	24 mm
Höjd	14 mm
Djup	0,5 mm

Yttermått

Ytterdiameter	> 13 mm ... 136 mm
---------------	--------------------

Textfält

Textfältets bredd	24 mm
Textfältets höjd	5 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	> 13,00 mm
------------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

US-WMTB (24X5) - Kabelmärkning



0828771

E-nummer: 2941127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828771>

Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

US-WMTB (24X5) - Kabelmärkning

0828771

E-nummer: 2941127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828771>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WMTB (24X5) - Kabelmärkning



0828771

E-nummer: 2941127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828771>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com