

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar

1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 9, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 10,15 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1053124
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918016784
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,42 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar



1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	10,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	9
Antal skyltar per rad	9
Antal märkremсор	9
tryckriktning	märkt på längden
märkning	löpande tal 1 ... 9

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultat	Godkänd i test

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar



1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>

Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h
Testtemperatur	120 °C

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	10,15 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,2 mm
Delning	10,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	10,15 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN VDE 0611
------------	---

Anmärkning

Allmänt	Vardera 10 lika märkta remsor är sammanpackade till en
---------	--

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar

1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>



	förpackningsenhet (Förp.).
--	----------------------------

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar



1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB10,LGS:1-9 - Skylt för plintar

1053124

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053124>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com