

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, färg: röd

Fördelar

- Tack vare isolerkragens större diameter används den här typen av trådändhylsor speciellt för AWG-ledningar
- Med dessa trådändhylsor kan ledare med en tjockare isolering pressas kundanpassat

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1208869
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BH341S
Produktnyckel	BH341S
GTIN	4046356096461
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,106 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,106 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>

Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	1 mm ²
Ledararea AWG max.	18
Avisoleringslängd	13 mm

Mått

Måttskiss	
Längd	13 mm
Hylslängd	10 mm
Avisoleringslängd maximal	13 mm
Hylsdiameter	1,5 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,3 mm
Innermått isolerkrage	3,4 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	10 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	23,00 °C 50,00 % Förvaring torrt och mörkt i originalförpackning n rekommenderas
--	---

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>


Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	UL 486F-E
------------------------	-----------

Ritningar

Måttskiss



Total längd (b), hylslängd (h), trådändhylsornas diameter (k), hylsväggens tjocklek (j), isolerkragens tjocklek (i), isolerkragens innermått (d)

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa

1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Trådändhylsa



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208869>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com