

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, färg: röd

Fördelar

- Tack vare isolerkragens större diameter används den här typen av trådändhylsor speciellt för AWG-ledningar
- Med dessa trådändhylsor kan ledare med en tjockare isolering pressas kundanpassat

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1208982
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BH341S
Produktnyckel	BH341S
GTIN	4046356130400
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,097 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,097 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	1 mm ²
Ledararea AWG max.	18
Avisoleringslängd	11 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	8 mm
Avisoleringslängd maximal	11 mm
Hylsdiameter	1,5 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,3 mm
Innermått isolerkrage	3,4 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	8 mm
-----------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	23,00 °C 50,00 % Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas
Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>




Korttidstemperatur	120 °C
--------------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	UL 486F-E
------------------------	-----------

Ritningar

Måttskiss



Hylslängd (b), längd kontaktområde (h), inermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), isolerkragens tjocklek (i), hylsväggens tjocklek (j)

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



Godkännanden

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 1 - 8 RD-GB - Trådändhylsa

1208982

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1208982>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com