

US-EMLP (27X27) - Plastskylt



0828801

E-nummer: 2941176

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plastskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 27 mm, textfältets bredd: 27 mm

Fördelar

- UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
- Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- PVC-materialets brännbarhetsklass motsvarar V0 enligt UL 94

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828801
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356559010
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,237 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,08 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US-EMLP (27X27) - Plastskylt



0828801

E-nummer: 2941176

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	15
Antal skyltar per rad	3
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Materiallets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	27 mm
Höjd	27 mm
Djup	0,55 mm

Textfält

Textfältets bredd	27 mm
Textfältets höjd	27 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

US-EMLP (27X27) - Plastskylt

0828801

E-nummer: 2941176

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>



CSA

Godkännande-ID: 70191766

US-EMLP (27X27) - Plastskylt



0828801

E-nummer: 2941176

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (27X27) - Plastskylt

0828801

E-nummer: 2941176

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828801>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com