

US-EMP (44X7) - Inskjutningsskylt



0829438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829438>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Inskjutningsskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 7 mm, textfältets bredd: 44 mm



Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0829438
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356562225
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,08 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,686 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

US-EMP (44X7) - Inskjutningsskylt

0829438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829438>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	40
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Mått

Bredd	44 mm
Höjd	6,65 mm
Djup	0,5 mm

Textfält

Textfältets bredd	44 mm
Textfältets höjd	7 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

US-EMP (44X7) - Inskjutningsskylt



0829438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829438>

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Förvaring i svalt och mörkt rum rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	35 % ... 65 %
Lagertålighet	12 månader (se förpackningsdatum)

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

US-EMP (44X7) - Inskjutningsskylt

0829438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829438>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (44X7) - Inskjutningsskylt

0829438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829438>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com