

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning



0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkning, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 55 mm

Fördelar

- Ledar- och kabelmärkningarna WMTB HF ... används för märkning och buntning av ledare och kablar inom- och utomhus
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Markörerna består av ett halogenfritt material
- Det mycket flexibla materialet anpassar sig till ledaren och kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830409
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2311
Produktnyckel	BG2311
GTIN	4046356716017
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 270 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 170 g
Tullnummer	39204910
Ursprungsland	DK

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	1000
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	75 mm
Höjd	14,4 mm
Djup	0,6 mm

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 136 mm
---------------	-----------------

Textfält

Textfältets bredd	55 mm
Textfältets höjd	15 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PUR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2 (0,75 mm Wandstärke)
Materialets innehåll	halogenfri

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≥ 6,00 mm
------------------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning



0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning



0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>

Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	45 % ... 55 %
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmärkning

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830409>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com