

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, Stift, rak, M12-Standard, A-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404979
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQEOL
Produktnyckel	ABQEOL
GTIN	4046356740760
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,45 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,98 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (Pg9, med kontramutter)
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Mått

Lödpins längd	6 mm
	6 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	Stål
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Packning	FKM
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	2,5 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	4 A
Isolationsspänning	2,5 kV

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Stift
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	Standard
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP65/IP67/IP69K
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E221474-20140616				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt

baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Apparatkontakt baksida



1404979

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404979>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	b0ff378-a8d3-43c0-863d-8e2e26b7984d

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com