

SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - Fördelare



1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



AS-Interface fördelare med hög skyddsklass, för en förgrening av en bandkabel till en rak A-kodad, 2-polig M12 hona

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1405619
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1GFA
Produktnyckel	AF1GFA
GTIN	4046356754958
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,857 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	VN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nätverks-fördelarbox
Poltal	2
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	≤ 32 V DC
Märkström I_N	4 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	AS-i-överföringsteknik
----------------	------------------------

Anslutning

Kontakt Färg (signalbeteckning) Kontakt (tillval)	1 (M12-hona) (AS-i+) 3.1 (AS-i-fördelare)
	2 (M12-hona) N.C.
	3 (M12-hona) (AS-i-) 3.2 (AS-i-fördelare)
	4 (M12-hona) N.C.
	5 (M12-hona) N.C.

Gränssnitt

Bussystem	AS-Interface
-----------	--------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
---------------	-----

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Fördelare AS-i Skruvlås
Poltal	2
Låsanordningstyp	Skruvlåsning
Material	CuSn (Kontakt)
	Ni/Au (Kontaktyta)

SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - Fördelare

1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>



	PBT (Kontaktledare)
	PBT (Kapsling)
	Rostfritt stål (Förskruvning)
Åtdragningsmoment	1,65 Nm (Låsskruv)

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Poltal	2 (5)
Material	CuSn (Kontakt)
	Ni/Au (Kontaktyta)
	TPE-U (Kontaktledare)
	Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning)
Anslutningsfrekvens	≥ 100
Åtdragningsmoment	0,4 Nm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 75 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - Fördelare


1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>



Ritningar


Måttskiss



Fördelare, AS-Interface


1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>




Monteringshålens avstånd och läge

Schematisk ritning



Polbild M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: används inte

Kopplingsschema



AS-Interface-fördelarens fördelning

SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - Fördelare

1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1405619

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1405619>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,219 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com