

ST 1-SILA 250 - Säkringspropp

0920397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringspropp, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Kontakt, bredd: 9,9 mm, höjd: 45,4 mm, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0920397
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1Z3X
Produktnyckel	BE1Z3X
GTIN	4017918010225
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,98 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,25 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

ST 1-SILA 250 - Säkringspropp

0920397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkring
------------	---------

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	10 A
Säkring	G / 6,3 x 32

Anslutningsdata

Märkström	10 A
Märkspänning	400 V (Vid defekt säkring är den efterföljande strömkretsen inte spänningslös.)

Mått

Bredd	9,9 mm
Höjd	45,4 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	CTI 600
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

ST 1-SILA 250 - Säkringspropp

0920397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714

ST 1-SILA 250 - Säkringspropp

0920397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST 1-SILA 250 - Säkringspropp

0920397

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0920397>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com