

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringspropp, märkspänning: 12 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Kontakt, djup: 45,7 mm, bredd: 6,1 mm, höjd: 33,1 mm, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0921024
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1Z3X
Produktnyckel	BE1Z3X
GTIN	4017918010287
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,88 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Om en säkring är defekt är efterföljande strömkrets spänningsförande.
-----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkring
------------	---------

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	6,3 A
Säkring	G / 5 x 20
Spänningsområde ljusindikering	5 V AC ... 15 V AC

Ingångsdata

Spänningsområde ljusindikering	5 V AC ... 15 V AC
--------------------------------	--------------------

Anslutningsdata

Märkström	6,3 A
Belastningsström maximal	6,3 A
Märkspänning	12 V

Mått

Bredd	6,1 mm
Höjd	33,1 mm
Djup	45,7 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	CTI 600
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp

0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp

0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>

	CSA			
	Godkännande-ID: 13631			
		Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG
		300 V	10 A	-
				Area mm ²
				-

	EAC			
	Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714			

	cULus Recognized			
	Godkännande-ID: E60425			

	cULus Recognized			
	Godkännande-ID: E60425			

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp

0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp

0921024

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0921024>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com