

ES/LP-BW - Insticksremsor

1003446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1003446>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksremsor, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringsätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 25, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1003446
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG2312
Produktnyckel	BG2312
GTIN	4017918011857
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,952 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,952 g
Tullnummer	48025700
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
------------	----------------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	25
------------------------	----

Mått

Bredd	29,5 mm
Höjd	8,35 mm
Djup	0,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	29 mm
Textfältets höjd	8 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	kartong
Material baselement	Kartong

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montering

Monteringssätt	inskjutning
----------------	-------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com