


PABA YE/15 - Insticksskylt

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013698>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksskylt, Remsor, gul, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 0,6 ..
. 50 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 4 mm, textfältets
bredd: 15 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1013698
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG2213
Produktnyckel	BG2213
GTIN	4017918013882
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,734 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
------------	---------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	20
Antal skyltar per rad	1

Mått

Bredd	15 mm
Längd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,6 mm ... 50 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
-------------------	----------------------------------

Provtid	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 °C ... 65 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen)

PABA YE/15 - Insticksskylt

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013698>



	rekommenderas)
--	----------------


Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

Ritningar



PABA YE/15 - Insticksskylt

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013698>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PABA YE/15 - Insticksskylt

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013698>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com