

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Förbudsskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Blanko, monteringsätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm

Fördelar

- UniSheet - förbudsskylt som klistras upp, omärkt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1014222
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2619
Produktnyckel	BG2619
GTIN	4046356786607
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,29 g
Tullnummer	39203000
Ursprungsland	DE

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkare
Användningsområde	Förbudsskyltar
	Förbudsmärkning enligt ISO 7010
Konstruktion	rund

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1
märkning	Blanko
Identifieringsteknik	Termoskrivare

Mått

Bredd	100,00 mm
Höjd	100,00 mm
Djup	0,08 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	60 µm
Styrka klister	25 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejp

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h
Testtemperatur	120 °C

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 10 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	22 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt



1014222

E-nummer: 2942182

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com