

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation
en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, gul, Hane rak M8, på Honkontakt vinklad M12, kodning:
A, kabellängd: 0,5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1406278
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1ICA
Produktnyckel	AF1ICA
GTIN	4046356797740
Vikt per styck (inklusive förpackning)	22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	US

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Användning	Standard, US-kablar
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Ytermantel, material	PVC

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt) 0,2 Nm (M8-kontakt)
-------------------	---

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M8
Poltal	3


Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt vinklad M12
Poltal	3
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
------------	-------

PVC gul 105 °C [542]

Måttskiss	
Kabelvikt	21 kg/km
UL AWM-stil	2517 (105 °C / 300 V)
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PVC gul 105 °C [542]
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,20 mm
AWG signalledning	24
Tråddiameter inklusive isolering	1,12 mm ±0,03 mm
Ledarens ytterdiameter	4,10 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PVC
Ytermantel / färg	gul
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Material, ledarisation	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
totalkabling	3 ledare långstvinade
Ledarmotstånd max.	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ (550 M ohm/m vid 500 V)
Märkspänning kabel	300 V
Minsta böjradie, flexibelt dragen	8 x D
Minsta böjradie, rörligt förlagd	33 mm
Flamhärdighet	FT4

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Övrig beständighet	UV-beständig
Drifttemperatur	-30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101
Normbeteckning	M8-kontakt
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage

1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Ritningar

Måttskiss



Hane M8x1, rak

Måttskiss




Hona M12 x 1, vinklad

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage

1406278


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 3-polig, sett från hansidan

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 3-polig, A-kodad, sett från honsidan

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Kopplingsschema



M8-hanens/M12-honans anslutningar

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U _N	Märkström I _N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U _N	Märkström I _N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U _N	Märkström I _N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U _N	Märkström I _N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - Givar- /ställdonskablage



1406278

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406278>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	aa49f56b-9736-4748-ba8b-f6fe4fc9b4aa

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com