


ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Märkbandsremsa



1050020:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020:0081>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 81 ... 90, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringsätt: lösning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1050020:0081
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918507787
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,066 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	5,2 mm

Märkning

märkning	81 ... 90
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h
Testtemperatur	120 °C

1050020:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020:0081>

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	5,15 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,20 mm
Delning	5,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN 30646
	DIN VDE 0611

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Märkbandsremsa



1050020:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020:0081>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com