

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PE-X/PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Fördelar

- Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
- Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C
- Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407280
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1CKA
Produktnyckel	AF1CKA
GTIN	4046356773980
Vikt per styck (inklusive förpackning)	422,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	422,9 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Användning	Utomhus
Poltal	8
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	3
------------------	---

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material handtag	PP
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PP
Material skruvanslutning	Rostfritt stål

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	30 V AC 30 V DC
Märkström I _N	2 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
Poltal	8

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Kodningstyp	A
-------------	---

Anslutning 2

Konstruktion	fri kabelände
--------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	5 m
------------	-----

PE-X svart [28X]

Måttskiss	
Kabelvikt	81 kg/km
Poltal	8
Skärmad	ja
Ledartyp	PE-X svart [28X]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	8x 0,25 mm ²
Tr addediameter inklusive isolering	1,17 mm ±0,02 mm
Ledarens ytterdiameter	7,25 mm ±0,3 mm
Ytermantel, material	PE-X
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material fyllnad	PP-garn
Material, ledarisolation	PE-X
Enkelledare, färg	vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd
Väggjocklek isolering	ca. 0,25 mm (Ledarisolering)
Väggjocklek innermantel	ca. 0,50 mm
Väggjocklek ytterhölje	ca. 0,70 mm
totalkabling	8 trådar för fyllnad till kärna
Slaglängd totalkabling	67 mm
Optisk skärmtäckning	85 %
Ledarmotstånd max.	≤ 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C)
driftkapacitans	ca. 80 pF (Ledare-ledare) ca. 125 pF (ledare-skärm)
Märkspänning kabel	≤ 300 V AC
Isolationsspänning	≥ 3000 V AC (Spark-test)
Provspänning ledare/skärm	≥ 1000,00 V AC (i 10 s)

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Minsta böjradie, fast dragen	5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	10 x D
Minsta böjradie, fast kablage	37 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	73 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 1000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s²
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815 enligt DIN EN 50267-2-1
Flamhärdighet	enligt DIN EN 60332-1-2 enligt DIN EN 50266-2-5
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 100 °C enligt DIN EN 50306
Övrig beständighet	beständig mot bränsle (enligt IEC 60811, 168 h vid 70 °C) UV-beständig (enligt DIN VDE 0276-605)
Speciella egenskaper	Induktivitet ca. 0,48 mH/km strålad
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) -15 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) 20 °C ±5 °C (Kabel, användning i transportörer)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 105 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Drift)	-40 °C ... 85 °C (vid snabba temperaturväxlingar (enligt IEC 60512-11-4))

Standarder och bestämmelser

M12

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage

1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>


Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, rak, skärmad

Schematisk ritning




Polbild hane M12, 8-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage

1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Kopplingsschema



Anslutna M12-hankontakter

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

DNV

Godkännande-ID: TAE00002K4



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Givar- /ställdonskablage



1407280

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	6,254 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com