CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimptång

1212048

E-nummer: 1660288

https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212048

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Crimptång, för ej isolerade flatstickhylsor 2,8 och 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm^2, B-crimp

Fördelar

- Upplåsbar tvångsspärr
- Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar
- Konstant hög kvalitet på crimpningen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212048
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3134
Produktnyckel	BH3134
GTIN	4046356453837
Vikt per styck (inklusive förpackning)	439 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	440,55 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	B-Crimp
Produktegenskap	Upplåsbar tvångsspärr
	Märkta insatser

Crimpställe 1

Area min.	0,1 mm²
Area max.	0,5 mm²
AWG min	26
AWG max	22

Crimpställe 2

Area min.	0,5 mm²
Area max.	1 mm²
AWG min	22
AWG max	18

Crimpställe 3

Area min.	0,5 mm²
Area max.	1,5 mm²
AWG min	18
AWG max	16

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,1 mm² ... 1,5 mm²
Areaområde AWG	26 ... 16

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	59 mm
Längd	198 mm

Materialuppgifter

Färg	svart

Ritningar

Produktritning



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212048

EAC
Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com