

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE - Reserv-insats



1212293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reservinsats för CRIMPFOX-CX 9,14



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212293
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH313Y
Produktnyckel	BH313Y
GTIN	4046356455275
Vikt per styck (inklusive förpackning)	54,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	54,4 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE - Reserv-insats



1212293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insats
Crimping	HEX-crimp

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	1,73 mm ² ... 9,14 mm ²
---------------------	---

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE - Reserv-insats



1212293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE - Reserv-insats



1212293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE - Reserv-insats



1212293

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212293>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com