

VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - RJ45-kontaktdon



1403367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403367>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP65/IP67, porttal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, kabelanslutning: rak, färg: silver, Ethernet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1403367
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNOAA
Produktnyckel	ABNOAA
GTIN	4046356708326
Vikt per styck (inklusive förpackning)	81,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	79,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 3.01, Order No: 2.252
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt (kabelsidig)
Konstruktion	RJ45
Sensortyp	Ethernet
Porttal	8
Anslutning	RJ45
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak

Isoleringsgenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
Märkström	1,75 A
Märkspänning U_N	48 V
Märkström I_N	1,75 A
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	1 GBit/s
Överföringsgenskaper (kategori)	CAT5
Överföringshastighet	1 GBit/s

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	IDC-snabbanslutning
Anslutningsarea AWG	styv
	flexibel

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	30 mm
Längd	57,7 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
------	--------

VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - RJ45-kontaktdon



1403367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403367>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	förnicklad
Material, kabelpackning	TPE
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PC
Material, O-ring	NBR

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 8 mm
Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 8 mm
Kabeldiameter	0,14 mm ²

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Standarder/föreskrifter	IEC PAS 61076-3-117
-------------------------	---------------------

1403367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1403367>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nummer: 3147-75-9)
SCIP	43de9ffb-08f9-4599-9e95-1c912a0b3141