

VS-OE-OE-94F/... - Datakabel

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417359>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metervara, Datakabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG26/7; S/FTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun, kabellängd: Valfri längd (0,5 ... 400 m)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1417359
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1LEA
Produktnyckel	AF1LEA
Tullnummer	85444995
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel metervara
Användning	Standard
Sensortyp	Ethernet
Poltal	8

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	10 GBit/s

Gränssnitt

Signaltyp/kategori	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s
--------------------	--

Kabel/ledare

Kabellängd	Valfri längd (0,5 ... 400 m)
------------	------------------------------

Ethernet 10 Gbit [94F]

Måttskiss	
UL AWM-stil	21238 (80 °C / 600 V)
Poltal	8
Skärmad	ja
Ledartyp	Ethernet 10 Gbit [94F]
Ledarkonstruktion	4x2xAWG26/7; S/FTP
AWG signalledning	26
Kabeldiameter	4x 2x 0,14 mm ²
Tråddiameter inklusive isolering	1 mm ±0,05 mm
Ledarens yttre diameter	6,40 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	vattenblå RAL 5021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	skummad PE
Enkelledare, färg	vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun
Delkabling	2 ledare till par
totalkabling	4 par till kärnan
Optisk skärmtäckning	70 %

VS-OE-OE-94F/... - Datakabel



1417359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417359>

Isolationsmotstånd	$\geq 500 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Slingmotstånd	$\leq 290,00 \text{ }\Omega/\text{km}$
Impedans	$100 \text{ }\Omega \pm 5 \text{ }\Omega$ (vid 100 MHz)
Märkspänning kabel	$\leq 100 \text{ V}$
Provspänning ledare/ledare	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Provspänning ledare/skärm	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Minsta böjradie, fast dragen	4 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	8 x D
Minsta böjradie, fast kablage	26 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	51 mm
Halogenfri	enligt IEC 60754-1
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1-2
	enligt UN ECE-R 118.03
	enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-404
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417359>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com