

SAC-3P-10,0-542/M12FR BK - Givar-/ställdonskablage



1406325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406325>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, gul, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 10 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1406325
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF1ICA
Produktnyckel	AF1ICA
GTIN	4046356797283
Vikt per styck (inklusive förpackning)	324,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	231,2 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Användning	Standard, US-kablar
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Ytermantel, material	PVC

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U_N	250 V AC
	250 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Kontakt

SAC-3P-10,0-542/M12FR BK - Givar-/ställdonskablage



1406325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406325>

Anslutning 1

Konstruktion	fri kabelände
--------------	---------------


Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt vinklad M12
Poltal	3
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	10 m
------------	------

PVC gul 105 °C [542]

Måttskiss	
Kabelvikt	30 kg/km
UL AWM-stil	2517 (105 °C / 300 V)
Poltal	3
Skärmad	nej
Ledartyp	PVC gul 105 °C [542]
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,25 mm
AWG signalledning	22
Tr addediameter inklusive isolering	1,27 mm ±0,03 mm
Ledarens ytterdiameter	4,70 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PVC
Ytermantel / färg	gul
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Material, ledarisolering	PVC
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	max. 50,5 Ω/km (20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ (550 M ohm/m vid 500 V)
Märkspänning kabel	300 V
Minsta böjradie, flexibelt dragen	8 x D
Minsta böjradie, rörligt förlagd	38 mm
Flamhärdighet	FT4
Övrig beständighet	UV-beständig
Speciella egenskaper	UL-standarder PLTC och ITC
Drifttemperatur	-30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)

	-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)
--	--

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


Ritningar

Måttskiss




Hona M12 x 1, vinklad

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 3-polig, A-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutna M12-honkontakter

SAC-3P-10,0-542/M12FR BK - Givar-/ställdonskablage



1406325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406325>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406325>

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

1406325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1406325>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,57 kg CO2e
---------	--------------