

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, DeviceNet™, 5-polig, Stift, rak, M8, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-ledare

Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1424234
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQIAB
Produktnyckel	ABQIAB
GTIN	4046356712460
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,95 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,8 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M10)
----------------	--------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Data
Sensortyp	DeviceNet™
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Antal signalkontakter	5
Skärmad	nej
Kodning	B
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	30 V AC 30 V DC
Märkström I _N	3 A
Ledarmotstånd max.	80 Ω/km

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Stift
Ledararea	0,25 mm²

Kontakt

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	PVC-ledare
Signaltyp/kategori	DeviceNet™
Tråddiameter inklusive isolering	1,5 mm ±0,1 mm
Enkelledare, färg	grå, röd, vit, svart, blå
Kabeldiameter	0,25 mm²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,20 mm
AWG signalledning	24
Material ledarisolering	PVC / UL
Vägg tjocklek isolering	0,21 mm
Märkspänning ledning	300 V
Provspänning ledning	2000 V AC
Ledningsmotstånd	≥ 80 Ω/km
Lednings-isolationsmotstånd	≥ 20 MΩ*km
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) -10 °C ... 105 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-10 °C ... 105 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida

1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 5-polig, B-kodad, sett från hansidan

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424234>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	71543d1e-e5ee-4034-b8ce-55eb3d893860

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com