

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Förskruvning



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409286>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Pg16-förskruvningstillbehör för sockelhus med kabeldiameter 9 mm ... 12 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1409286
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Försäljningskod	AF7AAZ
Produktnyckel	AF7AAZ
GTIN	4046356634670
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,69 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förskruvning
Antal ledningar	1

Mått

Bredd	29,5 mm
Höjd	29,5 mm
Djup	14 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	27 mm
Gängtyp tätningssida	Pg16

Materialuppgifter

Material Tryckskruv	PA
Material, packning Kabeltätning	TPE-V
Material skruvanslutning	PA

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 12 mm
Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 12 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C

Montering

Montageanvisning	endast för artikel 1408371
------------------	----------------------------

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Förskruvning

1409286

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409286>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com