

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-fördelare



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417414>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



H-fördelare, 5-polig, skärmad, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A och Honkontakt rak M12, kodning: A, Gänga M12 ej vridbar, parallell fördelare

Fördelar

- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
- Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1417414
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1GAC
Produktnyckel	AF1GAC
GTIN	4046356525138
Vikt per styck (inklusive förpackning)	60,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	60 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-fördelare



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417414>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	H-fördelare
Poltal	5
Antal kabelutgångar	3
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3


Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	39 mm
Höjd	16 mm
Längd	58,8 mm
Mittavstånd	21 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självlocknande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-fördelare



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417414>

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-fördelare



1417414


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417414>

Ritningar




Måttskiss H-fördelare

Schematisk ritning




Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

Kopplingsschema



M12-H-fördelarens anslutning

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-fördelare



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1417414>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	3,872 kg CO2e
---------	---------------