

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ventil-montagekontakt, hane, 8-polig, M12, A-kodad, framifrån/skruvmontering med M16-gänga, med lödstift, av plast

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1436408
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQEEJ
Produktnyckel	ABQEEJ
GTIN	4046356438353
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,335 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,304 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
---------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M16 x 1,5)
Åtdragningsmoment	1,25 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	8
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	Viton
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	PA 6.6

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	0,8 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	30 V
Märkström I_N	2 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Typ av kontakt	Stift
Ledararea flexibel	... 0,25 mm ²
Åtdragningsmoment	1,25 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 8-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>



cULus Recognized

Godkännande-ID: E221474-20070307

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Apparatkontakt framsida



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436408>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	77838f5d-5ed6-44f4-95b3-7b2e354673c1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com