

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 8-polig, Stift, vinklad, M12-SPEEDCON, A-kodning, THR- och våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1436961
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQEGI
Produktnyckel	ABQEGI
GTIN	4046356438537
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,33 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med flat mutter)
----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	8
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	30 V
Märkström I_N	2 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	THR- och våglödning
Typ av kontakt	Stift

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	100
---------------------	-----

Kontakt

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida

1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 8-polig, A-kodad, sett från hansidan

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	24	-

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt

baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparatkontakt baksida



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436961>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	59483e04-13f6-4793-a71b-c5c167ce038b

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com