

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida



1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, 3-polig, Stift, vinklad, M8, A-kodning, Våglödning



Fördelar

- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1440070
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJAA
Produktnyckel	ABQJAA
GTIN	4046356480871
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,389 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,135 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida



1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M8 x 1, med flat mutter)
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	3
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Au
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida



1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida

1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 3-polig, sett från hansidan

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida



1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - Apparatkontakt baksida



1440070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440070>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	1c55b2d7-dbb2-4bd0-8d67-cccc1547e7f6

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com