

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, DeviceNet™, 5-polig, Stift, rak, M8, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-ledare

Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1440119
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQIAA
Produktnyckel	ABQIAA
GTIN	4046356481328
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,2 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M8 x 0,5)
----------------	-------------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Signal
Sensortyp	DeviceNet™
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	B
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	Viton
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PUR/PA 6.6
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	30 V AC 30 V DC
Märkström I _N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Stift
Ledararea	0,25 mm²

Kontakt

Anslutning 1

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	PVC-ledare
Signaltyp/kategori	DeviceNet™
Enkelledare, färg	grå, röd, vit, svart, blå
Kabeldiameter	0,25 mm ²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
AWG signalledning	26
Material ledarisation	PVC
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida




1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 5-polig, B-kodad, sett från hansidan

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Apparatkontakt framsida



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1440119>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e29e772b-1612-487e-a5d3-7c411962faec

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com