

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, Effekt, 4-polig, hona, rak, M12-Standard, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL kabeltrådar, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1424138
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQCFG
Produktnyckel	ABQCFG
GTIN	4046356693400
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	42,155 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt

framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Allmänt	Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben
-------------------	---

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

	under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt
	• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
	• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M16 x 1,5)
Åtdragningsmoment	M12-kontakt

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Effekt
Sensortyp	Effekt
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Antal effektkontakter	4
Skärmad	nej
Kodning	T
Typ av gänga	M12

Isoleringsgenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Gjutmassa	PUR (gjuten)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA
Material skruvanslutning	CuZn-legering, förnicklad
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Märkstötspänning	1,5 kV AC/DC
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	63 V DC

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

	63 V DC
Märkström I_N	12 A
Isolationsspänning	1,5 kV
	2000 V AC

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Hona
Ledararea	1,31 mm ²
Åtdragningsmoment	M12-kontakt

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	Standard
Kodning	T

Anslutning 2

Byggform huvud	fri kabelände
----------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	UL/cUL kabeltrådar
Signaltyp/kategori	Effekt
Tråddiameter inklusive isolering	2 mm
Enkelledare, färg	svart, brun, blå, vit
Kabeldiameter	1,31 mm ²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
AWG signalledning	16
Material ledarisolering	mPPE
Vägg tjocklek isolering	0,21 mm (Ledarisolering)
Märkspänning ledning	300 V
Provspänning ledning	2000 V AC
Halogenfri	ja
Flamhärdighet	enligt UL 1581 VW1
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt

framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

	-25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)
--	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Flamhärdighet	enligt UL 1581 VW1
Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-111


SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida

1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>


Ritningar

Schematisk ritning



Polindelning M12-hona, 4-polig, T-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutna M12-honkontakter

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E468743-20190917				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	63 V	12 A	16	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E468743-20190917				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	63 V	12 A	16	-

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424138

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424138>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4e22b287-fa43-45c9-b720-1cb4ef99159d

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com