

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, 8-polig, hona, rak, M8, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,14 mm², PVC-ledare

Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kunds specifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1424231
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQIBB
Produktnyckel	ABQIBB
GTIN	4046356712439
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M10)
----------------	--------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Signal
Poltal	8
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	30 V AC
	30 V DC
Märkström I_N	1,5 A
Ledarmotstånd max.	80 Ω/km

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Hona
Ledararea	0,14 mm ²

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	PVC-ledare
Tråddiameter inklusive isolering	1,3 mm $\pm$ 0,1 mm
Enkelledare, färg	vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd
Kabeldiameter	0,14 mm ²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,16 mm
AWG signalledning	26
Material ledarisation	PVC / UL
Vägg tjocklek isolering	0,38 mm
Märkspänning ledning	300 V
Provspänning ledning	2000 V AC
Ledningsmotstånd	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Lednings-isolationsmotstånd	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) -10 °C ... 105 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-10 °C ... 105 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida

1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 8-polig, sett från hansidan

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - Apparatkontakt framsida



1424231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1424231>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	9d6df5cb-8f68-4e38-add5-bd9d0bb9605e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com