

SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V - Ventilkontakt



1452181

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452181>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning M20 x 1,5, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1452181
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2DAA
Produktnyckel	AF2DAA
GTIN	4046356536356
Vikt per styck (inklusive förpackning)	34,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	31,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning

OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ventilkontakt
Sensortyp	Universal
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Pg-genomföring	M20 x 1,5


Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material kapsling ventilkontakt	PA
Material kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	CuSn

Mått

Måttskiss	
Bredd	27,9 mm
Höjd	36,9 mm
Längd	40 mm

Yttermått

Ytterdiameter	6 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	≤ 4 mΩ
Isolationsmotstånd	> 2 GΩ
Märkspänning U _N	110 V AC
	110 V DC

SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V - Ventilkontakt



1452181

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452181>

Märkström I_N	1,5 A
Skyddskoppling	Överspänningsskydd; Varistor och likriktare

Karakteristik ventilkontakt

Fästsruvar	M3 x 37,5
------------	-----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50 (Ventilkontakt)
---------------------	--------------------

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Statusindikering finns	ja

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	24 ... 16
Åtdragningsmoment	1,8 Nm ±0,2 Nm (Låsmutter)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Centralskruv)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskruv)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Ventilkontakt
Typ av gänga huvud	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur (Ventilkontakt)	-25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt)

Standarder och bestämmelser


Normbeteckning	Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter	EN 175301-803

Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V - Ventilkontakt



1452181

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452181>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	593a1772-49f1-4568-a0a4-751129a978e6

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,91 kg CO2e
---------	--------------