

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452291>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt CI (9,4 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning M12, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 6 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1452291       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF2DEA        |
| Produktnyckel                          | AF2DEA        |
| GTIN                                   | 4046356536462 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,3 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14 g          |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | HU            |

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452291>

## Tekniska data

### Anmärkning

Montageanvisning

**OBS:** Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

### Artikelegenskaper

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produkttyp          | Ventilkontakt |
| Sensortyp           | Universal     |
| Poltal              | 3             |
| Antal kabelutgångar | 1             |
| Skärmad             | nej           |
| Pg-genomföring      | M12           |


### Isoleringsegenskaper

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad     | 3  |

### Materialuppgifter

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94  | HB   |
| Material, packning              | NBR  |
| Material kapsling ventilkontakt | PA   |
| Material kontakt                | CuZn |
| Material, kontaktyta            | CuSn |

### Mått

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 16 mm                                                                                |
| Höjd      | 27,5 mm                                                                              |
| Längd     | 26,8 mm                                                                              |

### Yttermått

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ytterdiameter | 4 mm ... 6 mm |
|---------------|---------------|

### Elektriska egenskaper

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Övergångsresistans | $\leq 4 \text{ m}\Omega$ |
| Isolationsmotstånd | $> 2 \text{ G}\Omega$    |
| Märkspänning $U_N$ | 24 V AC<br>24 V DC       |

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452291>

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Märkström $I_N$ | 1,5 A                        |
| Skyddskoppling  | Överspänningsskydd; Varistor |

## Karakteristik ventilkontakt

|             |         |
|-------------|---------|
| Fästskruvar | M3 x 27 |
|-------------|---------|

## Mekaniska egenskaper

### Mekaniska data

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Anslutningsfrekvens | 50 (Ventilkontakt) |
|---------------------|--------------------|

## Signalering

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Statusindikering       | LED (gul) |
| Statusindikering finns | ja        |

## Anslutningsdata

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Anslutningstyp      | Skruvanslutning                              |
| Anslutningsarea     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea AWG | 24 ... 20                                    |
| Åtdragningsmoment   | 1,6 Nm ±0,2 Nm (Låsmutter)                   |
|                     | 0,4 Nm ±0,1 Nm (Centralskruv)                |
|                     | 0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskruv)                |

## Kontakt

### Anslutning 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Byggform huvud     | Ventilkontakt |
| Typ av gänga huvud | CI (9,4 mm)   |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Skyddsklass                     | IP65                             |
| Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt) |


# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Ventilkontakt

1452291


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452291>

## Ritningar

Måttskiss



Kopplingsschema



# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Ventilkontakt



1452291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1452291>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

## EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | cd9c4a91-47ac-4399-a5b0-6a245025ddbd |

## EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,586 kg CO2e |
|---------|---------------|