

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Metalldel för insatser



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436709>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Metalldel för insatser, Stift, M12-SPEEDCON, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
- Flexibelt krets-kortsmontage: tvådelade jackbara anslutningar för våg- och SMT-lödning
- Snabbblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1436709
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABQCCA
Produktnyckel	ABQAEA
GTIN	4046356438773
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,036 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,73 g
Tullnummer	79070000
Ursprungsland	DE

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Metalldel för insatser



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436709>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Typ av gänga	M12

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material	HNBR

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON

Kabel/ledare

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass (jackad)	IP67 (korrekt jackad och spärrad)
Skyddsklass	IP67 (korrekt jackad och spärrad)
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M12 x 1)
----------------	------------------------------------

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Metalldel för insatser



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436709>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Metalldel för insatser



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1436709>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	73b3b7a9-8986-4f48-a303-ee209a6811b7

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com