

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, Universal, 3-polig, Stift, rak, M8, A-kodning, Våglödning



Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För hög överföringssäkerhet: skärmslutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1455997
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJAA
Produktnyckel	ABQJAA
GTIN	4046356605953
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,035 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,035 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M8 x 1, med flat mutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Sensortyp	Universal
Poltal	3
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	1,5 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Stift
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
----------------	-------

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Kabel/ledare

Signaltyp/kategori	Universal
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida




1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 3-polig, sett från hansidan

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt

baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1455997

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455997>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5ce0fa34-a9a8-403e-b098-ca8a2680276e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com