

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt baksida, 3-polig, Stift, vinklad, M8, A-kodning, Våglödning



Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För hög överföringssäkerhet: skärmanlutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1456035
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJAA
Produktnyckel	ABQJAA
GTIN	4046356605922
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,434 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M8 x 1, med flat mutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	3
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Stift
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	vinklad

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida

1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 3-polig, sett från hansidan

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt

baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456035

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456035>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	8d9d1fd2-0a50-4a15-a531-ae94d43f4fae

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com