

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M8, A-kodning, Våglödning

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1456129
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJAB
Produktnyckel	ABQJAB
GTIN	4046356605762
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,465 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
---------------	--

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M10, med flat mutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material, kontakt	Kopparlegering
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	1,5 kV
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	48 V AC 60 V DC
Märkström I _N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
----------------	------------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Typ av kontakt	Hona
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida

1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 4-polig, sett från honsidan

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Apparatkontakt baksida



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456129>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5de401fd-7ac1-4799-a5cc-9048c4ff7bcb

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com