

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, vinklad, M8, A-kodning, Våglödning

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1456158
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJBB
Produktnyckel	ABQJBB
GTIN	4046356605731
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,136 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,095 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M10, med flat mutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	vinklad
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida




1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 4-polig, sett från honsidan

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparatkontakt baksida



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1456158>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a026cbd2-16b3-4d92-add2-197edb2daf98

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com