

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kabellängd: 0,5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1501333
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1BBA
Produktnyckel	AF1BBA
GTIN	4017918613617
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,36 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Givar-/ställdonskablage
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självlocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat
Ytermantel, material	PUR
Material ledare	blank Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A
Ledarmotstånd max.	78 Ω/km

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Böjcykler maximalt	4000000
--------------------	---------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M8
Poltal	3

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Kodningstyp	A
Anslutning 2	
Konstruktion	Honkontakt rak M8
Poltal	3

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
------------	-------

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	23 kg/km
UL AWM-stil	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltal	4
Skärmad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	4x 0,25 mm ² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter	3,95 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisation	PP
Enkelledare, färg	brun, vit, blå, svart
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,21 mm (Ledarisation)
	ca. 0,50 mm (Ytterhölje)
totalkabling	4 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	max. 78 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel	≤ 300 V
Isolationsspänning	≥ 3000 V
Minsta böjradie, fast kablage	20 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	40 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s ²
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens:

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

	35 cykler/min
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet	enligt UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel
	hydrolys- och mikrobbeständig
	UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
Speciella egenskaper	transportöranpassad
	silikonfri
	Fri från lackeringsförstörande substanser
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage

1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Ritningar

Måttskiss



Hane M8x1, rak

Måttskiss



Hona M8 x 1, rak

1501333


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Schematisk ritning



Polbild hane M8, 3-polig, sett från hansidan

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 4-polig, sett från honsidan

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Kopplingsschema



SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>



UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 221474

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 221474

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS - Givar- /ställdonskablage



1501333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1501333>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com